

STOCKAGE DE RÉACTIFS ET SOLUTIONS, CONSERVATION A LONG TERME

Congélateur vertical statique **CVS** -40°C
-20°C



RÉGULATION ÉLECTRONIQUE PRIMA +



Disponible en option pour les modèles -25 et de base pour les modèles -40

(Voir description page 17)

RÉGULATION ÉLECTRONIQUE



Incluse de base
(sur les modèles CVS -25)



Livrés avec une cartographie usine

Température de consigne
-20°C (CVS -25) et
-40°C (CVS -40)

Froid statique

Homogénéité +/- 5°C
(avec régulation PRIMA +)

LES +

- **Qualifiable COFRAC**
(CVS-25 avec la régulation électronique)
- **Cuve ABS** (angles arrondis pour faciliter le nettoyage)
- **Joint magnétique facilitant la fermeture de la porte**
- **Porte réversible à rappel automatique**
- **Pieds réglables à l'avant**

POINTS CLÉS

- **Idéal pour la conservation à long terme de vos échantillons et réactifs de -18°C à -40°C**
- **Alarmes de température et ouverture de porte**
(inclus pour la gamme CVS-40, avec la régulation électronique pour la version CVS-25)
- **Isolation en polyuréthane expansé**
- **Volume : du table top au 520 L**

Gamme CVS

Modèles	CVS 80-25	CVS 140-25	CVS 180-25	CVS 230-25	CVS 520-25	CVS 140-40	CVS 180-40	CVS 230-40	CVS 520-40
Volume brut	80	141	162	232	520	141	162	232	520
Dimensions extérieures (L x P x H) cm *	55,3x62,4x63,1	60,2x62,8x85,1	60x63,2x125	60x63,2x164,4	75x76x173	55,5x62,5x94	60x63,2x134	60x63,2x173	75x76x182
Options									
Régulation électronique	PRIMA +					PRIMA +			
Fermeture à clé	+CL					+CL			
Enregistreur de température type clé USB	ELEENR-XX412350					•			
Surveillance de température et alerte par SMS	ELESYS-XX606580					ELESYS-XX606580			
Contact sec	+ SE					+ SE			
Passage de sonde	+ PS					+ PS			

* L'ajout de la régulation PRIMA + ajoute 90 mm sur le dessus ou sur le côté pour la version sous paillasse.



SOREMA
ZI SUD OUEST - 13 BD DU CORMIER - BP 70455
49304 CHOLET CEDEX
TEL : 02 41 62 30 29 - FAX : 02 41 62 81 25
E-MAIL : info@sorema.com - www.sorema.com

